

Zemnicí pásek, ECFE



Tento zemnicí pásek je predríznutý a má vyražené pripojovací otvory, což usnadňuje nákup i instalaci.

VLASTNOSTI

Popis: Pro uzemnění a vyrovnání potenciálu mezi panely, díly a rámem skříne.

Délka: 300 mm.

Materiál: Elektrolyticky pocínovaný medený vodič 0.15 mm.

Provozní teplota: Až 105 °C.

Množství v balení: 10 kusu.

Požadavky na montáž: Nutno doplnit ochrannou sadu ECF pro upevnění pásku k lakovanému rámu.

SPECIFIKACE

| | |
|--------------------------|--------|
| Tloušťka: | 0.15mm |
| Materiál: | Copper |
| Povrchová úprava: | Tinned |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Enclosure Material | Produktová řada | Cross Section |
|------------------|-------|-------|---------|--------------------|--|-------------------|
| ECFE2530 | 13mm | 381mm | 8mm | Ocelový Plech | Free-Standing, IEC General Accessories | 25mm ² |
| ECFE1630 | 13mm | 381mm | 8mm | Ocelový Plech | Free-Standing, IEC General Accessories | 16mm ² |

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte