

Plastové Kabelové Pruchodky | Nástenné skříne, EHTC



Cable/Tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4			
6-10			4	
6-14		3		
7-12			12	
7-13				49
8-24 / 7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20 / 5-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-26 / 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		

Plastová pruchodná deska FL21 je flexibilní řešení pro usporádání kabelu, kterou je třeba po opracování instalovat přímo na skříň nebo pomocí adaptérové pruchodné desky s použitím běžného náradí, což snižuje náklady na práci.

VLASTNOSTI

Popis: Pruchodné desky pro zavádění kabelu a různých typů potrubí. Pro instalaci přímo na adaptérovou pruchodnou desku AFA. Podívejte se, prosím, na sekci vedení kabelu.

Materiál: Různé typy polymeru zesílených ocelovou deskou. Bez halogenu, odolné vůči UV záření.

Ochrana: IP 65.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus s montážním vybavením.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	3mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Gland Plate Type	Enclosure Material	Produktová řada
EHTC2125G	25mm	216mm	84mm	FL21	Ocelový Plech	Wall Mounted
EHTC2150G	25mm	216mm	84mm	FL21	Ocelový Plech	Wall Mounted
EHTC213G	25mm	216mm	84mm	FL21	Ocelový Plech	Wall Mounted
EHTC2135G	41mm	214mm	82mm	FL21	Ocelový Plech	Wall Mounted

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte