

Chladic Vortex, BP



Tato vírová trubice, BP, umožňuje snadnou instalaci, nemá žádné pohyblivé součásti a je bezúdržbový. Kromě chlazení také snižuje relativní vlhkost ve skříní, na které je instalována. Vírová trubice je ideálním řešením pro prevenci prehrívání ve skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Kompaktní, spolehlivé a cenově výhodné řešení pro chlazení a profukování skříní. Chlad se vytváří ze stlačeného vzduchu bez pohyblivých částí. Díky snadné montáži do standardního elektroinstalčního vylamovacího otvoru je toto řešení zejména vhodné pro instalaci do již používaných skříní. Pro nepřetržitý chod chladice Vortex je relativní vlhkost ve skříní udržována na hodnotě pod 45%, aby uvnitř skříně nemohla kondenzovat vlhkost (skřín musí být utesněná). Většina jednotek TYPE 4 a 4X je opatřena tlumicem, který minimalizuje hlucnost. Chladice musí být instalovány ve svislé poloze, aby byl zachován predepsaný stupeň krytí.

Materiál: Vnitřní trubice chladice Vortex je vyrobena z nerezové oceli. Vnější kryt (u modelu BP TYPE 12 z plastu a hliníku, u modelu BP TYPE 4 z hliníku, u modelu 4X z nerezové oceli).

Ochrana: Podle typu, max. IP 66 | TYPE 4X.

Množství v balení: Chladic Vortex s montážním příslušenstvím.

This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA

Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Leštěná

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Nominální kapacita Watt	Stupeň krytí
BP4615SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	293W	IP66, NEMA Type 4X
BP4030	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	586W	IP54, NEMA Type 12
BP4040	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	820W	IP54, NEMA Type 12
BP4015	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	293W	IP54, NEMA Type 12
BP4615	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	293W	IP66, NEMA Type 4
BP4630	185mm	44mm	44mm	Stainless Steel	586W	IP66, NEMA Type 4
BP4630SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	586W	IP66, NEMA Type 4X
BP4640SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	820W	IP66, NEMA Type 4X
BP4640	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	820W	IP66, NEMA Type 4
BP4608	126mm	44mm	44mm	Stainless Steel	162W	IP66, NEMA Type 4
BP4608SS	126mm	63mm	63mm	Stainless Steel	162W	IP66, NEMA Type 4X
BP4008	131mm	32mm	38mm	Stainless Steel	162W	IP54, NEMA Type 12

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Chladicí kapacita je spočítána pro stlačený vzduch s teplotou 20 °C a tlakem 7 bar.

Kølekapacitet beregnes med trykluft, der er 20 °C og har 7 bar tryk.

Low pressure relief valve is not included with item BP4008, BP4015, BP4030, BP4040.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE