

19" Front Panel, Plain



Front panel without or with SUB-D-, ST type 3- or FDDI cut-out.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

19" Front Panel without Cutout

SPECIFIKACE

Hloubka:	2.5mm
Materiál:	Hliník
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
30118-328	3U	4HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
30118-331	3U	28HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka
30118-328	Strukturovaný Práškový	128.4mm	19.98mm
30118-331	Strukturovaný Práškový	128.4mm	141.9mm
30118-330	Strukturovaný Práškový	128.4mm	70.78mm
30118-329	Strukturovaný Práškový	128.4mm	35.22mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE