

Connection clamp with levers

Distribution Clamps for Distribution Box.



VLASTNOSTI

Connection clamp with levers

For all conductor types

3 or 5 conductors

Up to 4.00 mm²

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Product Type	Barva	Okolní teplota	Clamp Quantity	Hloubka	Výška
20118-902	Clamp	Transparent, Green	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Clamp	Transparent, Green	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Materiál	Maximální proud	Max Voltage	Množství v balení	Hmotnost	Šířka
20118-902	Polycarbonate	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonate	20A	600V	10	4g	30mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE