

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components

Shielded

Ventilation slots in base plate

Rear panel with vent slots

IP 20 in accordance with IEC 60529

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECIFIKACE

Static Load:	25kg
Product Type:	Case
Typ:	Case for 19" Components
Produktová řada:	PropacPRO
EMC Shielding:	Yes

Table 1/3

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Hloubka	Množství v balení	Usable Height	Usable Width
------------------	-------------	------------	---------	-------------------	---------------	--------------

24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	Povrchová úprava	Výška	Materiál
24576-122	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	289mm	Hliník
24576-105	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-102	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-110	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-111	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-121	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	289mm	Hliník
24576-104	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník

Katalogové číslo	Front Frame Construction	Cooling Option	Complies With	Povrchová úprava	Výška	Materiál
24576-106	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-109	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-112	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-113	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-103	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-107	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-101	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník
24576-108	Single Piece	No	IEC 60297-3-101	Passivated, Strukturovaný Práškový	155.5mm	Hliník

Table 3/3

Katalogové číslo	Stupeň krytí	Šířka
24576-122	IP20	470.3mm
24576-105	IP20	257mm
24576-102	IP20	185.9mm
24576-110	IP20	470.3mm
24576-111	IP20	470.3mm
24576-121	IP20	470.3mm
24576-104	IP20	257mm
24576-106	IP20	363.7mm
24576-109	IP20	470.3mm
24576-112	IP20	470.3mm
24576-113	IP20	470.3mm
24576-103	IP20	257mm
24576-107	IP20	363.7mm

Katalogové číslo	Stupeň krytí	Šířka
24576-101	IP20	185.9mm
24576-108	IP20	363.7mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE