

Tray Handle

The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Side panel thickness min. 1,0 mm

SPECIFIKACE

Static Load:	30kg
Barva:	Black
Works With:	Cases
Produktová řada:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Product Type:	Handle
Materiál:	Polycarbonate
Typ:	Static

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Množství v balení	Typ rukojeti	Flammability Rating
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Tray Handle	UL® 94V-0
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Tray Handle	UL® 94V-0

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE