

Heavy-Duty Pipe Clamp 144-154mm, M12/M16, Geomet

KATALOGNUMMER

HDN140G



FUNKTIONER

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 579139

Nut Included: Yes

Materiale: Stål

Finish: GEOMET® 321

Outer Diameter (OD): 144 - 154 mm

Rod Size (RS): M12;M16

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

Screw Diameter (Sc): 12 mm

Screw Diameter metric (Sc): M12

Screw Length (L): 40mm

Static Load: 5000N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

