

PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD

KATALOGNUMMER

PXI194S6



FUNKTIONER

Includes male/female combination nut

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 578540

Materiale: Stainless Steel 316 (EN 1.4401);EPDM-SBR Rubber

Temperature: -50 to 120 °C

Outer Diameter (OD): 188 - 194 mm

Rod Size (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 8


Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

