

# PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, Steel, EG, 26–31 mm OD, 1/2" Thread, 27 mm

## KATALOGNUMMER

**PXN031EG**



## FUNKTIONER

Includes male/female combination nut

Heavy duty

## PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 577070

Nut Included: Yes

Materiale: Stål

Finish: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 26 - 31 mm

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Rod Size (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"

Width (W): 27 mm

Thickness (T): 2.2 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 20mm

Static Load: 2500N

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unndladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

