

PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, S316, 137–143 mm OD, 3/4" Thread, 38 mm

KATALOGNUMMER

PXN143S6



FUNKTIONER

Includes male/female combination nut

Heavy duty

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 577660

Nut Included: Yes

Materiale: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Outer Diameter (OD): 137 - 143 mm

Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

Rod Size (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

