

Heavy Duty Pipe Clamp, Painted, Red Oxide, 165–170 mm OD, 6" Pipe, 150 DN

KATALOGNUMMER

SSG170RO



FUNKTIONER

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 574690

Materiale: Stål

Finish: Painted;Red Oxide

Outer Diameter (OD): 165 - 170 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Hole Size (HS): 18 mm

Screw Diameter (Sc): 16 mm

Screw Length (L): 60mm

Static Load: 2200N

Width (W): 50 mm

Thickness (T): 6 mm

A: 222 mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Static load refers to a complete set of Heavy Duty Pipe Clamps held in place with indicated screws per ISO 4014 and corresponding hex nuts per ISO 4032 (for further information, please refer to Standard SSG 7075E).

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

