

# OCDC Deck Hanger



## FUNKTIONER

Provide a mobile mounting hole

Attaches to decking without having to drill or punch holes

Secured between the overlap of two steel sheets

## SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Hole Size (HS)	Flange Thickness (FT)	B
OCDC68MM	160700	Stål	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	X	Static Load
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

