

Push In Conduit Clamp



FUNKTIONER

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

SPECIFIKATIONER


Finish: nVent CADDY Armour

Materiale: Spring Steel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	Hole Type	Ultimate Static Load 1 (F1)	Ultimate Static Load 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Plain	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Plain	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Plain	110N	65N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unndladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

