

Door Contact Switch Without Cable

Data Solutions



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Door contact switch (without connection cable)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Dybde	Højde	Driftstemperatur	Beskyttelsesgrad	Bredde	Complies With
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 form B

Table 2/2

Katalognummer	Current Rating	Pakke mængde	Voltage	Trådstørrelse
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE