

Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, 150 mm² Stranded, 300 kcmil Stranded

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RKM2150



FUNKTIONER

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 716939

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 150 mm² Stranded; 300 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE