

# Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, #6 Stranded, 16 mm<sup>2</sup> Stranded

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**RKM216**



### FUNKTIONER

---

Suitable for cable lugs and connectors

### PRODUKTEGENSKABER

---

Artikelnummer: 716932

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: #6 Stranded; 16 mm<sup>2</sup> Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

### ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**