

Compact LED-Light 550LM Motion Sensor

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57265



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Power cable for LED light mounting into cabinet

Lights can be easily mounted vertically or horizontally

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUKTEGENSKABER

Indgangsspænding AC: 230V max

Accessory Type: Lights

Indgangsspænding DC: 24V max

Beskyttelsesgrad: IP20

Length: 396mm

Pakke mængde: 1

Farve: Black

Dybde: 40mm

Finish: Smooth Matte

Materiale: Plastik

Product Type: Light

Type: Cabinet Light

Bredde: 33mm

Farvetemperatur: 5300K

Tilslutningstype: Infeed; Trough-Wiring; 2-Pole

Light Output: 550lm

Nominel spænding: 230V

Driftstemperatur: -20 to 55°C

Vægt: 0.24kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE