

516 Parallel Cable Connector



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Cable splice with positive single bolt tension grip on cable or wire

For use with all full size cables on Class I/II structures

Listed to UL® 96

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Conductor Size, UL	Materiale	Finish	Dybde (D)	Width (W)	Unit Weight
LPC516	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Bare	46.74mm	38.1 mm	0.18 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE