

CAPB Cap Nut with Threaded Stud



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

For use with DH Distance Holder and Spacer


SPECIFIKATIONER

Temperature:	80 °C Max
Finish:	Electrogalvanized
Materiale:	Stål;Polystyrene
Flammability Rating:	UL® 94HB

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Thread Size (TS)	Thread Length (TL)	Height (H)	Width (W)	Unit Weight
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE