

CAPN Cap Nut



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

For use with DH Distance Holder and Spacer

SPECIFIKATIONER

Temperature: 80 °C Max

Flammability Rating: UL® 94HB


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Thread Size (TS)	Thread Depth (TD)	Height (H)	Width (W)
CAP-CAPN16	560830	Polystyrene, Brass	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN6	560810	Polystyrene	M6	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN5	560800	Polystyrene	M5	8mm	12 mm	14 mm
CAP-CAPN15	560820	Polystyrene, Brass	M5	8mm	12 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Unit Weight
CAP-CAPN16	560830	0 kg
CAP-CAPN6	560810	0 kg
CAP-CAPN5	560800	0 kg
CAP-CAPN15	560820	0 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE