

Kabelindføringsplade, CEPH



CEPH-kabelindføring giver en meget flad, pladsbesparende professionel kabelindføring med en meget tæt tætning. Den specielle form på membrankeglegennemføringen er med til at sikre optimal trækaflastning.

INDUSTRISTANDARDE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Beskrivelse: Hurtig, omkostningseffektiv kabelindføring med tæt forsegling til indgående kabler og/eller pneumatiske ledninger inde i et skab. Kan fastgøres med skruer eller det indbyggede snap-in system, der fungerer til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.

Overfladebehandling: Sort

Brændbarhed: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6.6 / TPE

Pakke størrelse: 1 stk.

Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Temperaturområde: -40°C til +90°C

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Antal kabelindføringer	Kabelindføring	Cutout Size	Højde	Bredde	Dybde
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE