

Kompakt LED-lys, CEL



Et kompakt LED-skabslys specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Fås med eller uden bevægelsessensor. Enkel ledningsgennemføring baseret på plug and play-system. Velegnet til global anvendelse med et spændingsområde mellem 24-240 V (AC/DC).

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

FUNKTIONER

Tilslutning: Indføring, 2-polet. Ledningsføring, 2-polet

Opfølgningstid for bevægelsesdetektoren: 3 min.

Lysfarve: 5.300 K (neutral hvid)

Dimensioner: 396 x 33 x 40

Belysningstype: LED

Strømforbrug: 5.1 W max.

Lysstyrke: 550 lm

Driftstemperatur: -20 ... +55 °C

Tæthedsklasse: IP20

Driftsspænding: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beskrivelse: Et kompakt LED-lys specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Designet, så den passer til en 25 mm monteringsprofil og tilbehørskanal. Kan monteres vandret eller lodret. Lyset giver mulighed for at tilslutte op til 4 lys i serieforbindelse. Model, der ender på "M", har bevægelsessensor. Magnetisk fastgørelse som tilbehør.

Tæthedsgrad: II / III

SPECIFIKATIONER

Light Output:	550lm
Farvetemperatur:	5800K
Farve:	Black
Lampetype:	LED
Lysfarve:	Neutral White
Materiale:	Plastik
Finish:	Smooth Matte

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Motion Sensor Included	Nominel spænding	Indgangsspænding AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Yes	230V	240V max

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE