

## Dybde på internprofil, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

### FUNKTIONER

---

Beskrivelse: DIP profil systemet som er 40 mm bred og 25 mm højt, kan monteres i tavlens dybde, den kan også bruges i forbindelse med CLPF og CLPK profiler. 2 rækker hulmønstre til fastgørelse af burmøtrikker og selvskærende skruer medfølger. DIP-profiler er ikke kompatible med justering i dybden af monteringspladen.

Materiale: Zink belagt stål.

Pakke størrelse: 4 profiler inkludere monterings tilbehør.

## SPECIFIKATIONER

**Tykkelse:** 1.5mm  
**Materiale:** Lakeret Stål  
**Finish:** Forzinket Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Load Rating	Enclosure Material
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Lakeret Stål
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Lakeret Stål
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Lakeret Stål
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Lakeret Stål

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**