

# Dørkontakt, DSW



Dørkontakten tænder og slukker lamper eller andre elektriske apparater, når skabsdøren åbnes, uden at de skal betjenes manuelt.

## INDUSTRISTANDARDS

---

CE

cCSAus

CCC

## FUNKTIONER

---

Godkendelser: CE, cCSAus.

Afbryder kapacitet: 3 A / 240 V.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

Beskrivelse: Dørkontakt til aktivering af enhver elektrisk enhed (lys, signalering, alarmer, osv.). Kan monteres efter montering af skabet, således at døråbningen holdes fri. Monteres i det indvendige hulmønster i skabsrammen i gulvskabe. Kabelindgang M20.

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Nominel spænding	Maksimal strøm	Enclosure Material
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Lakeret Stål, Stainless Steel

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**