

Svingramme i fuld højde, ESFC



En svingramme til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Svingramme i fuld højde til 19" komponenter muliggør venstre- og højreåbning. Kan bruges i kombinerbare stålskabe samt kompakte skabe. Hængsler er designet til at give ekstra indbygningsdybde. Justerbart tophængsel til firkantet montering på svingrammen. Stiv W-formet rammeprofil til tungt udstyr. Forzinkede 19" lodrette profiler til direkte jording af de monterede komponenter. Er som standard udstyret med 130° hængsler. Til kombinerbare stålskabe bruges tværgående støtteskiner ESFB i kombination med VBD, hvis det er nødvendigt. Justerbar i dybden i trin på 12.5 mm.

Maksimal belastning: 1800N - leveres med selv-positionerende enhed.

Lås: To 3 mm dobbelt-bit låse.

Materiale: 19" lodrette profiler 2 mm forzinket stål. Ramme: 2 mm lodrette profiler og 3 mm vandrette profiler.

Pakke størrelse: 1 svingramme med hængsler.

Monteringskrav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm brede kombinerbare stålskabe. Tilføj ESFB for montering i et kombinerbart stålskab.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Units	Enclosure Material
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Lakeret Stål
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Lakeret Stål
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Lakeret Stål
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Lakeret Stål
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE