

# Jordmonteret sokkel, PGM



Kabler kan nemt føres gennem den jordmonterede sokkel, der er monteret under jorden, hvilket tillader, at kablerne kan trækkes igennem og dermed tilsluttes hurtigere.

## FUNKTIONER

---

Beskrivelse: Jordmonteret sokkel 1.000 mm højde. Udgravningsdybde: 700-950 mm.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035-polyesterpulvercoating.

Pakke størrelse: 1 sæt jordmonteret sokkel.

## SPECIFIKATIONER

<b>Tykkelse:</b>	2mm
<b>Finish:</b>	Galvaniseret
<b>Materiale:</b>	Galvaniseret Stål
<b>Farve:</b>	Light Gray
<b>Farvekode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie
PGM10086	1000mm	800mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10066	1000mm	600mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10126	1000mm	1200mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10184	1000mm	1800mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10124	1000mm	1200mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10084	1000mm	800mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10064	1000mm	600mm	400mm	Aluminium	Free-Standing

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**