

## Inderdør, UID



Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.

### FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Lås dobbelt-bit 3 mm indsats. Afstand mellem UID og skabsdør: 48 mm.

Materiale: Glasfiberforstærket polyester.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Tæthedsgrad: IP 20.

Levering inkluderer: 1 stk. med monteringstilbehør.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

## SPECIFIKATIONER

---

**Materiale:** Glass Fiber Reinforced Polymer  
**Farve:** Light Gray  
**Farvekode:** RAL 7035  
**Finish:** Smooth Matte

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**