

# Plastik Flangeplade | Vægskabe, EHTC



Cable/Tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4			
6-10			4	
6-14		3		
7-12			12	
7-13				49
8-14 / 7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20 / 9-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-25 / 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		

Indføringspladen FL21 af plast er en fleksibel kabelhåndteringsløsning, der monteres direkte på skabet efter bearbejdning, eller vha. en adapterindføringsplade og standardværktøjer, som reducerer omkostningerne til arbejdsløsn.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Flangeplader egnet til kabelgennemgang samt forskellige typer rør. Monteres direkte på flangeadapter AFA. Se venligst afsnittet vedr. kabelstyring.

Materiale: Forskellige typer af polyamid forstærket med stålplade. Halogenfri og UV- bestandig.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 65.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk inkl monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

<b>Tykkelse:</b>	3mm
<b>Farve:</b>	Light Gray
<b>Materiale:</b>	Lakeret Stål
<b>Finish:</b>	Struktur Pulvermaling
<b>Farvekode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Gland Plate Type	Enclosure Material	Produktfamilie
EHTC2125G	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakeret Stål	Wall Mounted
EHTC2150G	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakeret Stål	Wall Mounted
EHTC213G	25mm	216mm	84mm	FL21	Lakeret Stål	Wall Mounted
EHTC2135G	41mm	214mm	82mm	FL21	Lakeret Stål	Wall Mounted

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**