

# Lodrette monteringsprofiler, AVB



Disse monteringsprofiler giver yderligere monteringsmuligheder, hvilket øger fleksibiliteten i forbindelse med montering af tilbehør og elektriske komponenter.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Til montering af svingrammer i fuld og delvis højde. SFBP monteres direkte på AVB. Udstyret med 25 mm hulmønster. Til andre monteringsformål kan burmøtrikker CNM benyttes. Monteres på hængselhullerne på skabets frontramme. For anvendelse i rustfrie skabe kræves bearbejdning.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 sæt med monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

**Tykkelse:** 2mm  
**Finish:** Galvaniseret  
**Materiale:** Lakeret Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Lakeret Stål
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Lakeret Stål
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Lakeret Stål
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Lakeret Stål
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Lakeret Stål

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**