

## Betjeningsvindue, HMIW



Betjeningsvinduet af rustfrit stål type 316L giver beskyttelsesgrad IP66 for displays og andre styrekomponenter.

### FUNKTIONER

---

Beskrivelse: Yder beskyttelse for displays og andre styrekomponenter.

Tæthedsgrad: IP 66

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Antal låse	Window Size	Materiale
HMIW0715807-316	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm	Rustfrit Stål 316L

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**