

# 19" Fan Unit, 1 U

Fan Unit for installation into a 1U space within the Cabinet.



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Mechanical strain relief for mains cables

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Indgangsspænding AC | Indgangsspænding DC | Pakke mængde | Finish                         | Materiale       |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 10713-100     | 230V                |                     | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |
| 10713-107     |                     | 24V min             | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |
| 10713-106     | 115V                |                     | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |
| 10713-104     | 230V                |                     | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |

| Katalognummer | Indgangsspænding AC | Indgangsspænding DC | Pakke mængde | Finish                         | Materiale       |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 10713-102     | 115V                |                     | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |
| 10713-103     |                     | 24V min             | 1            | Aluminum-Zinc Plated, Anodized | Stål, Aluminium |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**