

# AC Fan

Axial fan, 119 mm, with AC input. Replacement part for 1 U fan trays.



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

119 mm DC fan with plug for connection cable

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Works With	Bredde	Length	Højde	Spænding AC	Frequency
20713-146	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	Airflow @ 50 Hz	Airflow @ 60 Hz	Noise Level @ 50 Hz	Noise Level @ 60 Hz	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz
20713-146	84m <sup>3</sup> /h	90m <sup>3</sup> /h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W

Katalognummer	Airflow @ 50Hz	Airflow @ 60Hz	Noise Level @ 50 Hz	Noise Level @ 60 Hz	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Katalognummer	Max Static Pressure	Omgivelsestemperatur	Pakke mængde
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Please order connection cable and protective grille separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller uanvdiagnøse din garanti

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**