

# Interscale 19" Rack Mount Chassis, Perforated

Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection and perforated side. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Modular desktop case consisting of 4 assembled parts, with perforated sides

Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)

Integrated EMC protection

Ingress protection up to IP 20

Color RAL 7016

Modified or customized cases upon request

## SPECIFIKATIONER

<b>Materiale:</b>	Stål; Aluminium
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Type:</b>	Perforated
<b>Product Type:</b>	Small Form Factor Case
<b>EMC Shielding:</b>	Yes

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Dybde	Pakke mængde	Usable Width	Mounting	Complies With
---------------	-------------	-------	--------------	--------------	----------	---------------

14826-105	1U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Rack	IEC 60297-3-100

Table 2/2

Katalognummer	Finish
14826-105	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling
14826-107	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling
14826-307	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling
14826-305	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling
14826-207	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling
14826-205	Aluminum-Zinc Plated, Struktur Pulvermaling

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**