

# Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO


---

**CAT425A6**



### CERTIFICACIONES

---



### CARACTERÍSTICAS

---

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Material: Acero; Polietileno

Acabado: Electro galvanizado

Diámetro (Ø): 100mm; 150mm

Zona: 518mm<sup>2</sup>

Capacidad del cable, Cat 5e: 425

Capacidad del cable, Cat 6: 325


Capacidad del cable, Cat 6A: 210

Tamaño de taladro (HS): 9.5mm

Carga estática: 450N

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**