

Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

30702-048



Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 2U

Tipo de accesorio: Panel frontal

Acabado: Anodizado

Montaje: Atornillado delantero

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Bordes tratados: Sí

Apantallamiento EMC: No

Altura (H): 88.1mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Ancho del rack: 95HP

Tipo: 19" Panel frontal

Anchura (W): 483mm

Net Weight: 0.247kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE