

# IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

## EN2402



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y ofrece conmutación remota de tomacorrientes individuales, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (18) C13; (6) C19

Número de tomas de corriente: 24

Color: Negro

Disyuntor: No hay disyuntor

Tomas conmutadas: Sí

Cantidad de disyuntores: 0

Clasificación de potencia: 11,0 kVA

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Potencia de entrada máxima: 11,0 kVA

Tensión nominal: 415V

Interruptor de encendido/apagado incluido: Sí

Tensión de salida: 230VAC

Tipo de enchufe: IEC 60309 516P6 (IP44)

Amperaje (amperaje reducido): 16A

Unidades de rack: 0U

Cable de entrada extraíble: No

Tipo de medición: Aportación

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 1750mm

Anchura: 52mm

Fondo: 53mm

Peso: 7.62kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 3m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**