

Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase

Data Solutions

PDU modular y compacta con dos entradas de cable de alimentación que se pueden conectar a una alimentación A y B. Diseño de ahorro de espacio en un chasis.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

montaje horizontal y vertical posible

Dos cables de conexión (reducidos a la mitad en la dirección de la longitud), 3 m (con extremo abierto), 2 x 3 fases, 400 VAC (rojo, negro, área blanca)

Las tiras de enchufe se pueden girar en todas las direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

ESPECIFICACIONES

Longitud:	1848.5mm
Material:	Aluminio; Poliamida
Color:	Gris; Negro; Rojo
Tipo de producto:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Cantidad del paquete	Fondo
60110-287	IEC C13	48	No	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	No	400V	1	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Altura
60110-287	Anodizado	44mm
60110-286	Anodizado	44mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE