

Tira de zócalo, IEC C19

Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C19.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tiras de zócalo con zócalos C19 IEC

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con conector según IEC 60309

Altura de montaje 1 U

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio; Poliamida
Color:	Gris
Tipo de producto:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Cantidad del paquete	Fondo

60110-280	IEC C19	8	No	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	No	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Altura	Longitud
60110-280	Anodizado	44mm	438.5mm
60110-282	Anodizado	44mm	947.5mm
60110-281	Anodizado	44mm	947.5mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE