

EHandle



El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.

CARACTERÍSTICAS

Manija de control de acceso de seguridad para nVent SCHROFF RackPower iPDU

Autenticación única o doble

Lector de tarjetas de proximidad triple integrado compatible con MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN y EM125 kHz Prox - CSN

Bloqueo / desbloqueo remoto y monitoreo remoto

Indicador de estado de bloqueo local con indicador led multicolor

Balizas de alarma led visibles de doble cara para indicar el estado de alarma de potencia, ambiental o de seguridad para el rack

Usuario personalizable bloqueo de llave para override manual

Sensor de humedad integrado y puerto de sensor ambiental adicional

Almacenamiento local de datos de 200 credenciales de usuario y 500 eventos locales

Alarma personalizable, estado del led y ajustes de configuración de acceso

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de producto	Compatible con	Cantidad del paquete	Tipo de enchufe	Cable de entrada extraíble
EA9500	Maneja	RackPower	1	RJ45	No
EA9502	Maneja	RackPower	1	RJ45	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE