

Unidad de plug-in Panel frontal para manija trapezoidal estática



El panel frontal permite el montaje de un mango trapezoidal estático de plástico o perfil Alu. El panel frontal no se puede proteger con una junta textil.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, sin blindaje

Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal para la manija (PIU)

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
--------------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------	---------	-----------------

30847-606	3U	7HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-605	3U	6HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-602	3U	3HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30847-606	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	35.2mm
30847-609	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	60.6mm
30847-604	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	25mm
30847-625	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	14.9mm
30847-603	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	20mm
30847-626	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	20mm
30847-608	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	50.5mm
30847-605	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	30.1mm
30847-627	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	25mm
30847-628	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	30.1mm
30847-607	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	40.3mm
30847-630	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	40.3mm
30847-631	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	50.5mm
30847-602	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	14.9mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE