

# Tira de zócalo, IEC C13

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C13.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

230 V, 10 A

Montaje horizontal y vertical

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Tiras de enchufe con enchufes IEC 60320-C13

Cable de conexión de 2 m, extremo abierto con férulas

De acuerdo con IEC 60320

Altura de montaje 1 U

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio; Poliamida
<b>Color:</b>	Gris
<b>Tipo de producto:</b>	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Cantidad del paquete	Fondo
60110-292	IEC C13	16	No	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	No	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Longitud
60110-292	Anodizado	608.5mm
60110-290	Anodizado	438.5mm
60110-291	Anodizado	438.5mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**