

Tuerca con tapa CAPB con terminación roscada



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para utilizar con el espaciador y el distanciador DH

ESPECIFICACIONES

Temperatura:	80 °C Max
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Poliestireno
Grado de inflamabilidad:	UL® 94HB

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE