

# Socket Strip, BS



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas BS.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Montaje horizontal o vertical

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

De acuerdo con BS 1363

Altura de instalación 1 U

230 V, 13 A.

Cable de alimentación de 2 m con conector BS (fusible integrado)

Tiras de Socket con enchufes estándar británicos

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Aluminio; Poliamida

**Color:** Gris

**Tipo de producto:** Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|

|           |    |    |    |      |   |      |
|-----------|----|----|----|------|---|------|
| 60110-245 | BS | 6  | Sí | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-243 | BS | 7  | No | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-244 | BS | 10 | No | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-----------|----------|
| 60110-245          | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-243          | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-244          | Anodizado | 947.5mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**