

Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

Salida a través de sockets UTE

Montaje horizontal o vertical

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con NFC 61-303

ESPECIFICACIONES

Longitud:	438.5mm
Material:	Aluminio; Poliamida
Tipo de producto:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Función	Cantidad del paquete

60110-357	UTE	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-356	UTE	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-346	UTE	8	No	230V		1
60110-355	UTE	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-348	UTE	8	No	230V		1
60110-347	UTE	8	No	230V		1

Table 2/2

Número de catálogo	Color	Fondo	Acabado
60110-357	Rojo	44mm	Anodizado
60110-356	Negro	44mm	Anodizado
60110-346	Blanco	44mm	Anodizado
60110-355	Blanco	44mm	Anodizado
60110-348	Rojo	44mm	Anodizado
60110-347	Negro	44mm	Anodizado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE