

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-722



La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, con cerradura

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Vidrio de seguridad, 6 mm

Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 33U

Altura: 1600mm

Anchura: 800mm

Grado de protección: IP55

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1

Acabado: Polvo recubierto

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Material: Acero; Vidrio

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Tipo: Puerta de cristal

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 24.953kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE