

Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

40304-052



Defina los frentes del dispositivo y los laterales inss con los paneles delanteros Schroff 19". Los paneles delanteros Schroff de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas y están disponibles en dimensiones de 1 U a 6 U.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

los paneles frontales de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo (D): 3mm

Tipo de accesorio: Panel frontal

Tipo de mango: Manija delantera

Acabado: Anodizado

Montaje: Atornillado delantero

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Bordes tratados: Sí

Apantallamiento EMC: No

Altura (H): 132.5mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal


Ancho del rack: 95HP

Tipo: 19" Panel frontal

Anchura (W): 483mm

Gross Weight: 0.664kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE