


## Soport PCB



Los soportes de soporte de PCB permiten la fijación de una PCB al panel frontal. Disponible en diferentes materiales.



**CARACTERÍSTICAS**

Para la fijación de PCB al panel frontal

**ESPECIFICACIONES**

- Tipo de producto:** Corchete
- Compatible con:** Paneles frontales
- Tipo:** Soporte de PCB

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                    | Cantidad del paquete | Grado de inflamabilidad | Fondo | Altura | Anchura |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|---------|
| 60807-181          | Aleación de zinc            | 1                    |                         | 8.6mm | 11.1mm | 10.2mm  |
| 60807-203          | Aleación de zinc            | 1                    |                         |       |        |         |
| 60807-183          | Tereftalato de polibutileno | 1                    | UL® 94V-0               |       |        |         |
| 60807-011          | Lexan                       | 1                    | UL® 94V-0               |       |        |         |
| 60807-211          | Tereftalato de polibutileno | 1                    | UL® 94V-0               |       |        |         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamaño de rosca | Tipo de rosca |
|--------------------|-----------------|---------------|
| 60807-181          | M2.5            | Métrica       |
| 60807-203          |                 |               |
| 60807-183          |                 |               |
| 60807-011          |                 |               |
| 60807-211          |                 |               |

**DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**