


Panel trasero PropacPRO EMC, ancho completo



El panel trasero EMC, ancho completo para la caja PropacPRO se monta en el marco de la caja. No tiene perforación. El blindaje se realiza con juntas textiles EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel de aluminio, 1,5 mm, con cierre para puesta a tierra / GND

Monturas en el caso (izquierda, derecha)

Sin perforación

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado; Pasivado |
| Compatible con: | Casos |
| Familia de productos: | PropacPRO |
| Tipo: | Panel trasero |
| Tipo de producto: | Panel lateral |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 24576-247 | 3U | 28HP | 1 |
| 24576-244 | 2U | 42HP | 1 |
| 24576-258 | 6U | 84HP | 1 |
| 24576-248 | 3U | 42HP | 1 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 24576-254 | 4U | 84HP | 1 |
| 24576-249 | 3U | 63HP | 1 |
| 24576-253 | 4U | 63HP | 1 |
| 24576-250 | 3U | 84HP | 1 |
| 24576-252 | 4U | 42HP | 1 |
| 24576-245 | 2U | 63HP | 1 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE