

# Solo zócalo de prueba led, Ø 2 mm



Zócalos de prueba para el montaje de los planos 1 y 2, tipo corto y largo.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tipo largo para el montaje de los planos 1 y 2

Tipo corto para el plano de montaje 1

## ESPECIFICACIONES

**Compatible con:** Paneles frontales

**Tipo de producto:** DIRECCIÓN

**Tipo:** Solo led

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tipo de toma de corriente |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 69004-086          | 1                    | Largo                     |
| 69004-130          | 1                    | Corto                     |
| 69004-087          |                      |                           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Agujero de perforación del panel frontal requerido: Ø 4 mm.

Dimensiones de los pines de conexión: 0,3 x 0,6 mm.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**